

TANAKA
Zir Color Plus

さらに進化したジルカラープラス



バイオレット
深い透明感

定価 3,000円(税別)
1/8oz (4ml)



トランスグレー
明度を下げる

定価 3,000円(税別)
1/8oz (4ml)



ブルーグレー
青みがかった透明感

定価 3,000円(税別)
1/8oz (4ml)




ティッシュューピンク
ガム色

定価 6,000円(税別)
1/8oz (4ml)



チェリーピンク
レッドシフト

定価 3,000円(税別)
1/8oz (4ml)



スノーホワイト
オベーク効果

定価 3,000円(税別)
1/8oz (4ml)

ジルカラー
プラス
4つの特徴

待ち時間ゼロ。着色後、すぐファーンズに入れられる。
美しい着色。豊富な色相とモデファイアー。
深い浸透。削っても色が変わらない。
無酸性。ファーンズを汚染しない。

【ジルカラーラインアップ】

- クラシックビタシェード全色(ハイトランス用)
- スプリウムビタシェード全色(スーパーハイトランス用)
- シフト(デッピングで色相の移行)
- ディッピング(ハイトランス用)

「ジルカラーセミナー」のご案内 4/25日 5/23日 6/27日 7/18日

10:00~12:30 / 会場:ATDジャパン研修室 / 参加費¥5000 実習本数:●ハイトランス ●スーパーハイトランス ●マルチ5(2本) ●マルチスプリウム

【セミナー内容】

- ① 異なるジルコニアディスクの着色法(5本)
- ② ジルカラープラスによるキャラクターゼーションの仕方
- ③ ジルカラーシフトによるシェードの簡単移行法
- ④ 蛍光性Z-ラスタージェーズスプレーの効果的使用法
- ⑤ パイテクスマーキングペーストによる高精度のフィティング法

お問い合わせ・資料請求はこちらへどうぞ

☎0120-8020-88 受付時間: 9:00~18:00 月~金曜(土日祝日は休業) info@atdjapan.co.jp

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-13-3F tel.03-5319-1581 fax.03-5319-1582



ATDジャパン
www.atdjapan.co.jp



ジルコニア用蛍光性グレースプレー

フィニッシュをより美しく!

研磨では得られない自然感のあるフィニッシュへ

Z-ラスターのメリット 1

天然歯と同様の蛍光性を含んだグレース材。



ブラックライト下での蛍光性を比較

Z-ラスターのメリット 2

熱化学反応によるアドヒーズ効果で強固にジルコニア及びポーセレンに接着。

※写真はポーセレンとジルコニアの四角柱の間に、Zラスターを塗付した物(A)と塗付していない物(B)です。Zラスターを塗付した部分は破折していません。



A: Zラスター使用 B: Zラスター未使用

Z-ラスターのメリット 3

強固な接着でジョイントのポーセレンが引かれない。



Z-ラスター未使用


Z-ラスター使用

Z-ラスターのメリット 4

均一に塗布でき、片手で操作で効率的。

Z-ラスターのメリット 5

Zラスターを焼き付けてエッチング処理ができる。



定価 9,800円(税別)

お奨め姉妹製品

「バイテックス」

(ペーストマーキング材)

適合精度を簡単に向上させる、
世界でただ一つのペーストタイプ。

【用途】:クラウン、ラミネート内面のハイスポット検出用 【特性】:●水溶性で簡単に水で洗い流せる ●焼成時に焼却する



お問い合わせ・資料請求はこちらどうぞ

☎ 0120-8020-88 受付時間: 9:00~18:00 月~金曜(土日祝日は休業) info@atdjapan.co.jp

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-13-3F tel.03-5319-1581 fax.03-5319-1582



ATDジャパン

www.atdjapan.co.jp